



Constructiebout met moer ISO-Metrisch EN 15048 Staal Thermisch verzinkt 8.8/8 M12X60

Artikelnummer	01405.120.060
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500574458559
-----	--------------

UNSPSC	31161620
--------	----------

EAN	8715494283731
-----	---------------

PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M12
----------	-----

Lengte	60 mm
--------	-------

Klasse	8.8/8
--------	-------

Aandraaivoorziening	Zeskant
---------------------	---------

Kopsoort	Zeskantkop
----------	------------

Materiaalsoort	Staal
----------------	-------

Draadrichting	Rechts
---------------	--------

Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
----------------------	--------------------

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	------------------------

Info	Alleen volle verpakkingen toegestaan. Europese constructies moeten voldoen aan de eisen van de Verordening Bouwproducten 305/2011 teneinde de veiligheid van personen en objecten te waarborgen. Meestal zullen dan bouwproducten volgens geharmoniseerde
------	---

Standaarden

ISO	4014/4032
-----	-----------

EN	15048
----	-------

Europese normen (hEN-normen) moeten worden toegepast. Voor niet-voorgespannen verbindingen moeten daarom bevestigingsartikelen volgens EN 15048 worden gebruikt. Vergeleken met 'gewone' bouten ISO 4014/4017 (voorheen DIN 931/933) en moeren ISO 4032 (DIN 934), zijn bouten en moeren volgens EN 15048 aanvullend gekenmerkt met 'SB' (Structural Bolting), en is de verpakking ervan voorzien van het CE-merk. De fabrikant moet CE-gecertificeerd zijn voor de productie van bevestigingsartikelen volgens EN 15048. Bouten en moeren zijn samen verpakt in een gesloten doos. Een prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar. ISO metrisch

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	60
m (max.)	10.8
P	1.75

Technische tekening



