

Śruby z łbem sześciokątnym, gwint montażowy, izometryczny DIN 931 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 M36X220

Numer artykułu	01400.360.220
Marka	-
UBB	954351242019
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492409904
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M36
Length	220 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane na gorąco
Gwint	Metryczny

Info

Dla śrub cynkowanych na gorąco z gwintem IZOMETRYCZNYM MONTAŻOWYM, gwint walcowany jest poniżej rozmiaru, tak aby odpowiadał sprawdzianowi przechodniemu o klasie tolerancji h po cynkowaniu. Zaletą tej metody produkcji jest to, że śruby mogą

Normy

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

FABORY

być bez przeszkód
stosowane
w każdym
nagwintowanym
otworze. Odpowiadające
im nakrętki
IZOMETRYCZNE
MONTAŻOWE,
zostały
nagwintowane
zgodnie z klasą
tolerancji 6H po
cynkowaniu, tak
aby doskonale
pasowały do
śrub.izometryczna

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	84
------------------------------------	----

b (min.): $L > 200$ mm	97
------------------------	----

b (min.): $L \leq 125$ mm	78
---------------------------	----

d-D	M36
-----	-----

k	22.5
---	------

L (mm)	220
--------	-----

P	4
---	---

s	55
---	----

Rysunek techniczny

