




Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal, ISO-Metrisch DIN 980V Staal Thermisch verzinkt 8 ISO metrisch M10

Artikelnummer	12885.100.001
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500648368073
-----	--------------

UNSPSC	31161727
--------	----------

EAN	8717077217225
-----	---------------

PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M10
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	------------------------

Standaarden

NEN	2452
BS	4929-1
DIN	980-V
ISO	7042
NF	E25-410

Info

Thermisch verzinkte moeren met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6H en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6az vóór het verzinken. Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze

FABORY

geen bedekking. De
corrosiebestendigheid
wordt hierdoor
niet nadelig
beïnvloed omdat
de schroefdraad
beschermd wordt
door de zinklaag van
het tegendeel. ISO
metrisch

Technische specificatie

d-D	M10
h (max.)	10
P	1.5
s	17

Technische tekening

