




Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal, ISO-Metrisch DIN 980V Staal Thermisch verzinkt 8 ISO metrisch M16

Artikelnummer 12885.160.001

Merk -

UBB 500648368230

UNSPSC 31161727

EAN 8717077217249

PKG. van 100 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	---------------------------

Info

Thermisch verzinkte moeren met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6H en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6az vóór het verzinken. Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze

Standaarden

NF	E25-410
BS	4929-1
NEN	2452
DIN	980-V
ISO	7042

FABORY

geen bedekking. De
corrosiebestendingheid
wordt hierdoor
niet nadelig
beïnvloed omdat
de schroefdraad
beschermd wordt
door de zinklaag van
het tegendeel.ISO
metrisch

Technische specificatie

d-D	M16
h (max.)	16
P	2
s	24

Technische tekening

