
FABORY



Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8/8 M16X110

Numer artykułu	01405.160.110
Marka	-
UBB	500574460282
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494283908
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M16
Length	110 mm
Klasa	8.8/8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane na gorąco
Gwint	Metryczny
Info	Tylko pełne opakowania.Kontrukcje w Europie muszą być zgodne z Dyrektywą CPR (Construction Products Regulation) 305/2011 celem zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i obiektów.W większości przypadków oznacza to stosowanie produktów zgodnie ze zharmonizowanymi

Normy


ISO	4014/4032
EN	15048

normami europejskimi (hEN-standards)Dla połączeń strukturalnych niesprężanych oznacza to, że powinny być stosowane elementy złączne wg EN 15048-1. W porównaniu do standardowych śrub wg ISO 4014/4017 (dawniej DIN 931/933) i nakrętek ISO 4032 (DIN 934) śruby i nakrętki wg EN 15048 mają dodatkowo oznaczenie 'SB' (Structural Bolting) i opakowanie z logo CE.Wytwórcy muszą mieć certyfikację CE na produkcję elementów złącznych wg EN 15048.Śruby i nakrętki są pakowane razem w pojedyńczym zapieczętowanym pudełku.Dostępna jest deklaracja właściwości użytkowych (DoP).izometryczna

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	110
m (maks.)	14.8
P	2

Rysunek techniczny



FABORY