




## Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Roestvaststaal (RVS) A4 M10

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 55730.100.001                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950355237112                  |
| UNSPSC        | 31161727                      |
| EAN           | 8715492352699                 |
| PKG. van 100  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M10                    |
| Aandraaivoorziening      | Zeskant                |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal         |
| Materiaalsoort Technisch | A4                     |
| Draadrichting            | Rechts                 |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

|      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info | Zelfborgende RVS moeren kunnen vreten in de schroefdraad en daarmee een verhoogde kans op productbreuk veroorzaken. Het is aan te raden om dit type moeren te behandelen met een wrijvingsverlager of een anti-vreet pasta te gebruiken. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Standaarden

|     |         |
|-----|---------|
| DIN | 985     |
| ISO | ≈10511  |
| NF  | E25-412 |

### Technische specificatie

|     |     |
|-----|-----|
| d-D | M10 |
| h   | 10  |

### Technische tekening

