



Loctite 3090 Snellijm 10

Artikelnummer	90003.309.010
Merk	-
UBB	500577171548
UNSPSC	31201600
EAN	5010266001357
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Inhoud	10
Kleur	Kleurloos
Verwerkingstijd	90 – 150 sec
Max. temperatuur	80
Uithardingsproces	2-componenten
Transparant	Ja
Fysieke vorm	Vloeistof
Smelttemperatuur	-40°C to +80°C
Bindingsafstand tot max.	5
Netto gewicht	10

Standaarden