



Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8/8 M20X220

Numer artykułu 01405.200.220

Marka -

UBB 500613361657

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715494428248

Opakowanie 10 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M20
Length	220 mm
Klasa	8.8/8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane na gorąco
Gwint	Metryczny

Info Tylko pełne opakowania. Konstrukcje w Europie muszą być zgodne z Dyrektywą CPR (Construction Products Regulation) 305/2011 celem zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i obiektów. W większości przypadków oznacza to stosowanie produktów zgodnie ze zharmonizowanymi

Normy

ISO	4014/4032
EN	15048

normami europejskimi (hEN-standards) Dla połączeń strukturalnych niesprężanych oznacza to, że powinny być stosowane elementy złączne wg EN 15048-1. W porównaniu do standardowych śrub wg ISO 4014/4017 (dawniej DIN 931/933) i nakrętek ISO 4032 (DIN 934) śruby i nakrętki wg EN 15048 mają dodatkowo oznaczenie 'SB' (Structural Bolting) i opakowanie z logo CE. Wytwórcy muszą mieć certyfikację CE na produkcję elementów złącznych wg EN 15048. Śruby i nakrętki są pakowane razem w pojedynczym zapieczętowanym pudełku. Dostępna jest deklaracja właściwości użytkowych (DoP). izometryczna

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	220
m (maks.)	18
P	2.5

Rysunek techniczny



