



Structural assembly set, fully threaded ISO metric thread EN 15048 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8/8 M16X40

Numer artykułu	01415.160.040
Marka	-
UBB	500574468046
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494289658
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M16
Length	40 mm
Klasa	8.8/8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane na gorąco
Gwint	Metryczny

Info

Tylko pełne opakowania. Konstrukcje w Europie muszą być zgodne z Dyrektywą CPR (Construction Products Regulation) 305/2011 celem zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i obiektów. W większości przypadków oznacza to stosowanie produktów

Normy

EN	15048
ISO	4017/4032

zgodnie ze
zharmonizowanymi
normami
europejskimi (hEN-
standards) Dla
połączeń
strukturalnych
niesprężanych
oznacza to, że
powinny być
stosowane elementy
złączne wg EN
15048-1. W
porównaniu do
standardowych śrub
wg ISO 4014/4017
(dawniej DIN
931/933) i nakrętek
ISO 4032 (DIN 934)
śruby i nakrętki
wg EN 15048
mają dodatkowo
oznaczenie
'SB' (Structural
Bolting) i
opakowanie z
logo CE. Wytwórcy
muszą mieć
certyfikację CE na
produkcję elementów
złącznych wg
EN 15048. Śruby
i nakrętki są
pakowane razem
w pojedynczym
zapięczętowanym
pudełku. Dostępna
jest deklaracja
właściwości
użytkowych
(DoP). izometryczna

Specyfikacja techniczna

d-D	M16
k	10
L (mm)	40
m (maks.)	14.8
P	2
s	24

Rysunek techniczny

