



Nakrętki sześciokątne niskie, gwint izometryczny DIN 439 2 Stal Ocynkowane na gorąco 04 M16

Numer artykułu 01586.160.001

Marka -

UBB 950355992088

UNSPSC 31161727

Numer EAN 8715492413581

Opakowanie 50 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M16
Klasa	04
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane na gorąco
Gwint	Metryczny

Info

Te nakrętki sześciokątne są stosowane między innymi do śrub cynkowanych na gorąco i wkrętów z gwintem IZOMETRYCZNYM MONTAŻOWYM, jak również do cynkowanych na gorąco prętów gwintowanych z gwintem IZOMETRYCZNYM MONTAŻOWYM. Nakrętki są gwintowane po galwanizowaniu i odpowiadają klasie

Normy

NF	E25-405-1
ISO	4035
ASME	B18.2.4.5M
NEN	2334-B
DIN	439-2

tolerancji 6H. Mimo
braku powłoki na
gwincie nakrętka
zamontowana
nie ma obniżonej
odporności
antykorozyjnej. izometryczna

Specyfikacja techniczna

d-D	M16
m	8
P	2
s	24

Rysunek techniczny

