

## Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 10.9 M12X100/S=19

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Numer artykułu | 04104.120.100          |
| Marka          | -                      |
| UBB            | 953351909486           |
| UNSPSC         | 31161620               |
| Numer EAN      | 8715493175525          |
| Opakowanie 1   | Tylko pełne opakowanie |

### Parametry techniczne

|                     |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Diameter            | M12                                                                                     |
| Length              | 100 mm                                                                                  |
| Klasa               | 10.9                                                                                    |
| Gniazdo             | Hexagon                                                                                 |
| Kształt łba         | Łeb sześciokątny                                                                        |
| Materiał            | Stal                                                                                    |
| Kierunek gwintu     | Prawy                                                                                   |
| Obróbka powierzchni | Ocynkowane, po żółtej pasywacji                                                         |
| Gwint               | Metryczny                                                                               |
| Info                | Warning:<br>electroplating of<br>these products may<br>cause hydrogen<br>embrittlement. |


### Normy

|      |            |
|------|------------|
| NF   | E25-112    |
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO  | 4014       |
| DIN  | 931        |
| NEN  | 1555       |

### Specyfikacja techniczna

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 36  |
| b (min.): L200mm          | 49  |
| b (min.): L≤125mm         | 30  |
| d-D                       | M12 |
| k                         | 7.5 |

### Rysunek techniczny



L (mm) 100

P 1.75

s 19