



## Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 12.9 M24X170

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Numer artykułu | 07025.240.170          |
| Marka          | -                      |
| UBB            | 500644778671           |
| UNSPSC         | 31161605               |
| Numer EAN      | 8717077026414          |
| Opakowanie 10  | Tylko pełne opakowanie |

### Parametry techniczne

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Diameter            | M24                                                    |
| Length              | 170 mm                                                 |
| Klasa               | 12.9                                                   |
| Gniazdo             | Gniazdo sześciokątne                                   |
| Kształt łba         | Łeb walcowy                                            |
| Materiał            | Stal                                                   |
| Kierunek gwintu     | Prawy                                                  |
| Obróbka powierzchni | Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)          |
| Gwint               | Metryczny                                              |
| Info                | Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej. |


### Normy

|      |          |
|------|----------|
| BS   | 4168-1   |
| ISO  | 4762     |
| ASME | B18.3.1M |
| DIN  | 912      |
| NEN  | 1241     |
| NF   | E25-125  |

### Specyfikacja techniczna

|                 |     |
|-----------------|-----|
| b               | 60  |
| d-D             | M24 |
| dk(maks.)       | 36  |
| Pełen gwint L ≤ | 85  |

### Rysunek techniczny



|           |     |
|-----------|-----|
| k (maks.) | 24  |
| L (mm)    | 170 |
| P         | 3   |
| s         | 19  |

FABORY