



## Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 8.8 M20X100

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Numer artykułu | 07065.200.100          |
| Marka          | -                      |
| UBB            | 500644815218           |
| UNSPSC         | 31161605               |
| Numer EAN      | 8717077030077          |
| Opakowanie 25  | Tylko pełne opakowanie |

### Parametry techniczne

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Diameter            | M20                                                    |
| Length              | 100 mm                                                 |
| Klasa               | 8.8                                                    |
| Gniazdo             | Gniazdo sześciokątne                                   |
| Kształt łba         | Łeb walcowy                                            |
| Materiał            | Stal                                                   |
| Kierunek gwintu     | Prawy                                                  |
| Obróbka powierzchni | Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)          |
| Gwint               | Metryczny                                              |
| Info                | Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej. |


### Normy

|      |          |
|------|----------|
| NF   | E25-125  |
| NEN  | 1241     |
| ASME | B18.3.1M |
| BS   | 4168-1   |
| ISO  | 4762     |
| DIN  | 912      |

### Specyfikacja techniczna

|                 |     |
|-----------------|-----|
| b               | 52  |
| d-D             | M20 |
| dk(maks.)       | 30  |
| Pełen gwint L ≤ | 75  |

### Rysunek techniczny



|           |     |
|-----------|-----|
| k (maks.) | 20  |
| L (mm)    | 100 |
| P         | 2.5 |
| s         | 17  |

FABORY