FABORY

Śruby **z** łbem sześciokątnym, **gwint** montażowy, **izometryczny DIN 931 Stal Ocynkowane na** gorąco **8.8 M16X110**

Numer artykułu	01400.160.110
Marka	-
UBB	950351192543
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492408730
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M16
Length	110 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane na gorąco
Gwint	Metryczny
Info	Dla śrub cynkowanych na gorąco z gwintem IZOMETRYCZNYM MONTAŻOWYM, gwint walcowany jest poniżej rozmiaru, tak aby odpowiadał sprawdzianowi przechodniemu o klasie tolerancji h po cynkowaniu.Zaletą tej metody produkcji jest to, że śruby mogą

Normy

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

być bez przeszkód stosowane w każdym nagwintowanym otworze.Odpowiadające im nakrętki IZOMETRYCZNE MONTAŻOWE, zostały nagwintowane zgodnie z klasą tolerancji 6H po cynkowaniu, tak aby doskonale pasowały do śrub.izometryczna

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	110
P	2
s	24

Rysunek techniczny

