


Śruby z łbem stożkowym płaskim z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną **DIN 605/555 Stal Ocynkowane 4.6 M10X50**



Numer artykułu	08206.100.050
Marka	-
UBB	951351344506
UNSPSC	31161612
EAN	8715492553485
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Średnica (d-D)	M10
Długość (L) (mm)	50
Klasa	4.6
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Normy

DIN	605/555
-----	---------

Specyfikacja techniczna

b (min.)	26
d_k (maks.)	24.65
m	8
P	1.50
f_n (max.)	11,55
s	17
v (maks.)	10.58

Rysunek techniczny

