

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M10X110

Numer artykułu	08250.100.110
Marka	-
UBB	950351606393
UNSPSC	31161612
Numer EAN	8715492555588
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M10
Length	110 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

DIN	603/555
NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
dk(maks.)	24.65
k (maks.)	5.38
L (mm)	110
m	8
P	1.5

Rysunek techniczny



fn (max.) 6.6

s 17

Vn (max.) 10.58