


Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.6 M12X180



Numer artykułu	08250.120.180
Marka	-
UBB	950351610171
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556011
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Średnica (d-D)	M12
Długość (L) (mm)	180
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Normy

DIN	603/555
BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351 / E25-402

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm<L≤200mm	36
b (min.): L>200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d _k (maks.)	30.65
k (maks.)	6.95
m	10
P	1.75
f _n (max.)	8.75
s	19
V _n (max.)	12.7

Rysunek techniczny

