

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M16X80

Numer artykułu	08250.160.080
Marka	-
UBB	950351611658
UNSPSC	31161612
Numer EAN	8715492556387
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M16
Length	80 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

BS	≈4933/3692
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
dk(maks.)	38.8
k (maks.)	8.95
L (mm)	80
m	13
P	2

Rysunek techniczny



fn (max.) 12.9

s 24

Vn (max.) 16.7