



Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M16X100

Numer artykułu 08250.160.100

Marka -

UBB 950351611732

UNSPSC 31161612

Numer EAN 8715492556400

Opakowanie 25 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M16
Length	100 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

DIN	603/555
BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402
NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
dk(maks.)	38.8
k (maks.)	8.95
L (mm)	100
m	13
P	2

Rysunek techniczny



fn (max.) 12.9

s 24

Vn (max.) 16.7