

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 18X1.5 C 35° RSP



Numer artykułu	1L294874
Marka	-
UBB	500513523059
UNSPSC	23241615
Numer EAN	4022835359258
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Model	Gwintownik maszynowy
Długość gwintu	25
Całkowita długość	110
Średnica wału	14
Typ gwintu	Metryczny
Długość cięcia	25
Gwint podziałowy	1.5
Odpowiednie dla stali nierdzewnej	Tak
Materiał do cięcia	HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia	Biały
Kwadrat klucza	11

Normy