



Śruba dwustronna o długości części wkręcanej $\approx 1,25d$ metryczne DIN 939 Stal Bez pokrycia 10.9 M16X190

Numer artykułu 21525.160.190

Marka -

UBB 500648198298

UNSPSC 31161610

Numer EAN 8717077218765

Opakowanie 10 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M16
Length	190 mm
Klasa	10.9
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Info

UWAGA: przy zamawianiu śrub dwustronnych zgodn. z DIN należy podać średnicę d x efektywną długość L , np. śruba dwustronna M10 x 65 - DIN 938, gdzie $L = 65$ mm to długość robocza, a $b_1 = 12$ mm to metalowy koniec. Łączna długość to $65 + 12 = 77$ mm. Długość gwintu od strony nakrętki $b_2 = 26$ mm. Wkręcany koniec gwintowany wykonany z

Normy

DIN	939
NF	E25-135

tolerancją Sk6
zgodnie z DIN
13-51, co oznacza
'pasowanie mocne'
i zapobiega
luzowaniu się śrub
dwustronnych. Śruby
dwustronne
zgodny z DIN
939 (5.6/5.8/8.8) .
1,25d mają wiele
zastosowań, między
innymi do żeliwa.

Specyfikacja techniczna

b:L≤125mm	38
b:125mmL≤200mm	44
$b_m \approx 1,25d$	20
$b = L - (x+3)$ up to $L \leq$	45
d-D	M16
L (mm)	190
P	2
x	5

Rysunek techniczny

