FABORY

# Śruby **z** łbem sześciokątnym, **gwint** montażowy, **izometryczny DIN 931 Stal Ocynkowane na** gorąco **8.8 M24X140**

| | |
|---|---|
| Numer artykułu | 01400.240.140 |
| Marka | - |
| UBB | 950351197005 |
| UNSPSC | 31161620 |
| Numer EAN | 8715492409447 |
| Opakowanie 10 | Tylko pełne opakowanie |

## Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| Diameter | M24 |
| Length | 140 mm |
| Klasa | 8.8 |
| Gniazdo | Hexagon |
| Kształt łba | Łeb sześciokątny |
| Materiał | Stal |
| Kierunek gwintu | Prawy |
| Obróbka powierzchni | Ocynkowane na gorąco |
| Gwint | Metryczny |
| Info | Dla śrub cynkowanych na gorąco z gwintem IZOMETRYCZNYM MONTAŻOWYM, gwint walcowany jest poniżej rozmiaru, tak aby odpowiadał sprawdzianowi przechodniemu o klasie tolerancji h po cynkowaniu.Zaletą tej metody produkcji jest to, że śruby mogą |

## Normy

| | |
|---|---|
| NF | E25-112 |
| ISO | 4014 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN | 931 |
| NEN | 1555 |

być bez przeszkód stosowane w każdym nagwintowanym otworze.Odpowiadające im nakrętki IZOMETRYCZNE MONTAŻOWE, zostały nagwintowane zgodnie z klasą tolerancji 6H po cynkowaniu, tak aby doskonale pasowały do śrub.izometryczna

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 60 |
| b (min.): L200mm | 73 |
| b (min.): L≤125mm | 54 |
| d-D | M24 |
| k | 15 |
| L (mm) | 140 |
| P | 3 |
| s | 36 |

## Rysunek techniczny

