



Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/ B18.2.2 Stal ASTM A193 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.B7 - Gr.2H 1/2X155 (6.1/8)

Numer artykułu 22080.127.155

Marka -

UBB 500578014796

UNSPSC 31161619

Numer EAN 8715494332545

Opakowanie 1 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1/2 Inch
Length	155 mm
Klasa	Gr.B7 - Gr.2H
Materiał	Stal
Materiał techniczny	ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal	13

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

Specyfikacja techniczna

B	0.875
L (mm)	155
M	12.3

Rysunek techniczny

