



**Śruby dwustronne ze zredukowanym trzpieniem i dwiema nakrętkami sześciokątnymi DIN 2510 L/ NF Stal 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Bez pokrycia M16X80**

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Numer artykułu | 23530.160.080          |
| Marka          | -                      |
| UBB            | 500644895087           |
| UNSPSC         | 31161619               |
| Numer EAN      | 8717077038905          |
| Opakowanie 1   | Tylko pełne opakowanie |

## Parametry techniczne

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Diameter            | M16                                        |
| Length              | 80 mm                                      |
| Oznaczenie          | GA/KG                                      |
| Materiał            | Stal                                       |
| Materiał techniczny | 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) |
| Kierunek gwintu     | Prawy                                      |
| Obróbka powierzchni | Bez pokrycia                               |
| Gwint               | Metryczny                                  |
| Info                | Gwint zewnętrzny zgodny z DIN 2510-2.      |

## Normy

DIN 2510-L/NF

## Specyfikacja techniczna

|        |     |
|--------|-----|
| b      | 23  |
| d-D    | M16 |
| d2     | 12  |
| L (mm) | 80  |

## Rysunek techniczny

|   |    |
|---|----|
| m | 16 |
| P | 2  |
| S | 27 |

**FABORY**

