

## Śruby z łbem sześciokątnym, gwint montażowy, izometryczny DIN 931 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 M27X120

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Numer artykułu | 01400.270.120          |
| Marka          | -                      |
| UBB            | 950351197674           |
| UNSPSC         | 31161620               |
| Numer EAN      | 8715492409614          |
| Opakowanie 10  | Tylko pełne opakowanie |

### Parametry techniczne

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Diameter            | M27                  |
| Length              | 120 mm               |
| Klasa               | 8.8                  |
| Gniazdo             | Hexagon              |
| Kształt łba         | Łeb sześciokątny     |
| Materiał            | Stal                 |
| Kierunek gwintu     | Prawy                |
| Obróbka powierzchni | Ocynkowane na gorąco |
| Gwint               | Metryczny            |

### Info

Dla śrub cynkowanych na gorąco z gwintem IZOMETRYCZNYM MONTAŻOWYM, gwint walcowany jest poniżej rozmiaru, tak aby odpowiadał sprawdzianowi przechodniemu o klasie tolerancji h po cynkowaniu. Zaletą tej metody produkcji jest to, że śruby mogą

### Normy

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 931        |
| NEN  | 1555       |
| ISO  | 4014       |
| NF   | E25-112    |
| ASME | B18.2.3.1M |

# FABORY

być bez przeszkód  
stosowane  
w każdym  
nagwintowanym  
otworze. Odpowiadające  
im nakrętki  
IZOMETRYCZNE  
MONTAŻOWE,  
zostały  
nagwintowane  
zgodnie z klasą  
tolerancji 6H po  
cynkowaniu, tak  
aby doskonale  
pasowały do  
śrub.izometryczna

## Specyfikacja techniczna

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 66 |
|------------------------------------|----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| b (min.): $L > 200$ mm | 79 |
|------------------------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| b (min.): $L \leq 125$ mm | 60 |
|---------------------------|----|

|     |     |
|-----|-----|
| d-D | M27 |
|-----|-----|

|   |    |
|---|----|
| k | 17 |
|---|----|

|        |     |
|--------|-----|
| L (mm) | 120 |
|--------|-----|

|   |   |
|---|---|
| P | 3 |
|---|---|

|   |    |
|---|----|
| s | 41 |
|---|----|

## Rysunek techniczny

