

MaxxFast Kotwy klinowe Promaxx Stal Ocynkowane M10X115

Numer artykułu	30554.100.115
Marka	-
UBB	500619774630
UNSPSC	31162101
Numer EAN	8715494137928
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M10
Length	115 mm
Materiał	Stal
Aprobata	ETA Option 1
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Typ nr.	PROMAXX

Info

Kod = Kod literowy
 oznaczeniado
 = Znamionowa
 średnica końcówki
 wiertładf =
 Średnica otworu
 w armaturzeh1
 = Głębokość
 wierconego otworu
 do najgłębszego
 punktu hnom =
 Minimalna głębokość
 wiercenia hef =
 Efektywna głębokość
 kotwiczenia tfix(max)
 = Grubość armaturys
 = Szerokością
 powierzchni nring
 ø = Średnica
 pierścienia Scr,N
 = Odstęp Ccr,N
 = Odległość

Normy

krawędzi S_{min} .

= Minimalny

odstęp C_{min} . =

Minimalna odległość

krawędzi N_{rec} =

Zalecane obciążenie

w kN T_{inst} = Moment

obrotowy dokręcania

w Nm Dopuszczalne

obciążenie (N_{rec})

jest ważne dla

jednej kotwy, przy

niepękniętym

betonie (strefa

nacisku) z klasą

betonu C20/25,

w tym częściowy

współczynnik

bezpieczeństwa γ_f =

1,4 i jeżeli S_{cr}, N

i C_{cr}, N są wzięte

pod uwagę. Przy

ograniczonym

rozstawie czy

odległości od

krawędzi powinna

nastąpić rekalkulacja

sił przy użyciu

przewodnika

technicznego,

dostępny na

żądanie. Końcowe

obliczenia powinny

być zgodne z

pełnym Europejskim

Zatwierdzeniem

Technicznym (ETA),

zatwierdzenie to jest


również dostępne na

żądanie.

Specyfikacja techniczna

C_{cr}, N	90
C_{min} .	90
d-D	M10
df	12
do	10
h (nom.)	68
h1	75
hef	60

Rysunek techniczny



L (mm)	115
Nrec	4.76
Ø podkładki	20
s	17
Scr, N	150
Smin.	90
tfix(maks.)	35
Tinst	40