



Kołki z karbami równoległymi na całej długości, ze ścięciem DIN 1473 Stal automatowa 5X18MM

Numer artykułu 39730.050.018

Marka -

UBB 500645372565

UNSPSC 31163215

Numer EAN 8717077084346

Opakowanie 100 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	5 mm
Length	18 mm
Materiał	Stal automatowa

Info V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).


Normy

ISO	≈8740
DIN	1473
NEN	≈2604

Specyfikacja techniczna

c ≈	0.6
d1	5
d2 ≈	5.25
D (mm)	5
f ≈	2
L (mm)	18
r ≈	5

Rysunek techniczny



Tolerancja h11

V 16.5