

Swiss Tech Slot drill ball nose 2 flute Regular Carbide Q-coat 2,0MM



Numer artykułu	4T555408
Marka	-
UBB	500650094617
UNSPSC	27110000
Numer EAN	5036140207219
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Długość rowka	5
Liczba rowków	2
Shank diameter tolerance	h6
Podawanie chłodziwa	Zewnętrzne
Średnica frezu	2
Typ wydrążarki	Ostrza czołowe
Typ wyięgu	Standardowa długość ostrza
Zastosowanie frezowania	frezowanie
Zastosowanie do materiałów	Materiały dla lotnictwa, stal stopowa, stopy aluminium, Aluminium, mosiądz, brąz, żeliwo, miedź, metale nieżelazne, stal nierdzewna, stal
Kierunek skrętu	Prawy
Dokładność	e8
Liczba powierzchni tnących	1
Typ końcówki	Frez palcowy
Kierunek cięcia	W prawo
Typ rowka	Helical

Normy

DIN	Manufacturers Standards
-----	-------------------------

Długość całkowita 50

Wymiary trzpienia 6
(mm)

IN FASTENING SOLUTIONS