



KIPP Indexing plungers with threaded pin, with locknut Metryczny drobnozwojny Stal nierdzewna 1.4305, szpilka nieutwardzana 5MM

Numer artykułu 58593.000.005

Marka -

UBB 500689874658

UNSPSC 31162807

Numer EAN 4059245014170

Opakowanie 4 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

D1_MM	10mm
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	1.4305
Gwint	Metryczny drobnozwojny

Normy

Info	Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305. Trzpień ustalający 1.4305.Wersja: Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiegokolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po odłączeniu sworznia. Na wystającym
------	--

gwintowanym
sworzniu można
zamontować
specjalne uchwyty.
Ten trzpień nadaje
się również do
automatycznego
uruchamiania, np.
być sterowany przez
zaprogramowany
siłownik
pneumatyczny lub
zdalnie sterowany
za pomocą cięgien
Bowdena.

Specyfikacja techniczna

D	5
D1	10
D2	4
F1 = springiness beginning in N	5
F2 = springiness end in N	12
F x 30°	1.3
H	5
L1	17
L2	7
L3	8
L4	15
L	37
P	1
SW1	13
SW2	17

Rysunek techniczny

