

Śruby z łbem sześciokątnym, gwint montażowy, izometryczny DIN 931 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 M36X110

Numer artykułu	01400.360.110
Marka	-
UBB	954351241441
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492409843
Opakowanie 5	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M36
Length	110 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane na gorąco
Gwint	Metryczny

Info

Dla śrub cynkowanych na gorąco z gwintem IZOMETRYCZNYM MONTAŻOWYM, gwint walcowany jest poniżej rozmiaru, tak aby odpowiadał sprawdzianowi przechodniemu o klasie tolerancji h po cynkowaniu. Zaletą tej metody produkcji jest to, że śruby mogą

Normy

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

FABORY

być bez przeszkód
stosowane
w każdym
nagwintowanym
otworze. Odpowiadające
im nakrętki
IZOMETRYCZNE
MONTAŻOWE,
zostały
nagwintowane
zgodnie z klasą
tolerancji 6H po
cynkowaniu, tak
aby doskonale
pasowały do
śrub.izometryczna

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	84
---------------------------	----

b (min.): L200mm	97
------------------	----

b (min.): L≤125mm	78
-------------------	----

d-D	M36
-----	-----

k	22.5
---	------

L (mm)	110
--------	-----

P	4
---	---

s	55
---	----

Rysunek techniczny

