

Fischer Kotwy fundamentowe typ FAZ Stal Ocynkowane FAZII10/30



Numer artykułu 63323.100.030

Marka -

UBB 500504261180

UNSPSC 31162101

Numer EAN 4006209949832

Opakowanie 25 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Materiał	Stal
Aprobata	ETA Option 1
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Typ nr.	FAZ II

Info

do= Znamionowa średnica końcówki wiertła
Min. td= Zalecana głębokość wiercenia
hef= Efektywna głębokość kotwiczenia
tfix= Grubość armatury
N= Szerokość powierzchni
kN= Obciążenia w kN
Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy pękniętym betonie (strefa rozciągania) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa $\gamma_f = 1,4$ i jeżeli Scr, N i Ccr, N są wzięte pod uwagę. Końcowe

Normy

obliczenia powinny
być zgodne z
pełnym Europejskim
Zatwierdzeniem
Technicznym (ETA),
zatwierdzenie to jest
również dostępne na
żądanie.

Specyfikacja techniczna

d-D	M10
do	10
hef	60
kN	4.3
L (mm)	115
Min. td	110
Ø podkładki	20
s	17
tfix	30
Typ	FAZII10/30

Rysunek techniczny

