



Fischer Kotwy, typ FBN II Stal Ocynkowane 6/30 (6X75)

Numer artykułu 63324.060.030

Marka -

UBB 500504267120

UNSPSC 31162101

Numer EAN 4048962070255

Opakowanie 100 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M6
Length	75 mm
Materiał	Stal
Aprobata	ETA Option 7
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Typ nr.	FBN II

Info

do = Znamionowa średnica końcówki
 wiertła
 tfix = Grubość armatury
 hef = Efektywna głębokość kotwiczenia
 Min. td = Zalecana głębokość wiercenia
 kN = Obciążenia w kN
 Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy pękniętym betonie (strefa rozciągania) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa $\gamma_f = 1,4$ i jeżeli Scr, N i Ccr, N są wzięte pod uwagę. Kiedy mają

Normy

miejsce zmniejszenie odstępu i odległości krawędzi, należy przeprowadzić ponowne obliczenie sił przy pomocy podręcznika technicznego lub oprogramowania do obliczeń, dostępnych na żądanie. Końcowe obliczenia powinny być zgodne z pełnym Europejskim Zatwierdzeniem Technicznym (ETA), zatwierdzenie to jest również dostępne na żądanie.

Specyfikacja techniczna

d-D	M6
do	6
hef	30
kN	1.5
L (mm)	75
Min. td	70
Ø podkładki	12
tfix	30
Typ	6/30

Rysunek techniczny

