

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Galvanizado a quente 8.8 M8X45

Referência	01400.080.045
Marca	-
UBB	950351187105
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408082
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	45 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Galvanizado a quente
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Info

Para parafusos galvanizados a quente com rosca ISO-METRIC, a rosca é produzida abaixo do normal, para permitir que depois do tratamento de superfície, as tolerâncias correspondam ao nível h. A vantagem deste tipo de produção é que os parafusos podem ser utilizados em qualquer furo roscado sem

FABORY

qualquer problema de fixação. As porcas correspondentes, com rosca ISO-METRIC são de acordo com a tolerância classe 6H, depois da galvanização para que possam ser roscadas nos parafusos ISO métrico

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	45
P	1.25
s	13

Desenho técnico

