

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Galvanizado a quente 8.8 M10X120/S=17

Referência	01400.100.120
Marca	-
UBB	950351189598
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408334
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Galvanizado a quente
Rosca	Métrica

Info

Para parafusos galvanizados a quente com rosca ISO-METRIC, a rosca é produzida abaixo do normal, para permitir que depois do tratamento de superfície, as tolerâncias correspondam ao nível h. A vantagem deste tipo de produção é que os parafusos podem ser utilizados em qualquer furo roscado sem qualquer problema de fixação. As porcas correspondentes,

Normas

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

FABORY

com rosca ISO-METRIC são de acordo com a tolerância classe 6H, depois da galvanização para que possam ser roscadas nos parafusos ISO métrico

Especificação técnica

Desenho técnico

