

Śruby z łbem sześciokątnym z nadwymiarowym gwintem DIN 931 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 M12X130

Numer artykułu	01420.120.130
Marka	-
UBB	500621735595
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494504164
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Length	130 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane na gorąco
Gwint	Metryczny

Info

Dla śrub
cynkowanych na
gorąco z gwintem
NADWYMIAROWYM,
warstwa cynku
nałożona jest na
normalny gwint tak,
że po cynkowaniu
śruby te nie są
już izometryczne
i pasujące, ale
grubsze: tak zwane
NADWYMIAROWE. Nie
pasują do
normalnych gwintów
i nie mogą być
zastosowane w

Normy

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555

FABORY

np. normalnie
nagwintowanych
otworach. Odpowiadające
im nakrętki
NADWYMIAROWE
zostały
nagwintowane o
około 0,3 mm więcej,
tak aby idealnie
pasowały do śrub po
cynkowaniu.nadwymiarowy

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	36
---------------------------	----

b (min.): L200mm	49
------------------	----

b (min.): L≤125mm	30
-------------------	----

d-D	M12
-----	-----

k	7.5
---	-----

L (mm)	130
--------	-----

P	1.75
---	------

s	19
---	----

Rysunek techniczny

