FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Galvanizado a quente 8.8 M18X80

Referência	01400.180.080
Marca	-
UBB	950351193467
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408884
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M18
Comprimento	80 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Galvanizado a quente
Rosca	Métrica
Info	Para parafusos galvanizados a quente com rosca ISO-METRIC, a rosca é produzida abaixo do normal, para permitir que depois do tratamento de superficie, as tolerâncias correspondam ao nivel h.A vantagem deste tipo de produção é que os parafusos podem ser utilizados em qualquer furo roscado sem

Normas

DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

qualquer problema de fixação.As porcas correspondentes, com rosca ISO-METRIC são de acordo com a tolerância classe 6H, depois da galvanização para que possam ser roscadas nos parafusos.ISO métrico

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	80
P	2.5
s	27

Desenho técnico

