

Śruby z łbem sześciokątnym z nadwymiarowym gwintem DIN 931 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 M24X80

Numer artykułu	01420.240.080
Marka	-
UBB	950351208075
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492411808
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M24
Length	80 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane na gorąco
Gwint	Metryczny

Info

Dla śrub cynkowanych na gorąco z gwintem NADWYMIAROWYM, warstwa cynku nałożona jest na normalny gwint tak, że po cynkowaniu śruby te nie są już izometryczne i pasujące, ale grubsze: tak zwane NADWYMIAROWE. Nie pasują do normalnych gwintów i nie mogą być zastosowane w

Normy

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

FABORY

np. normalnie
nagwintowanych
otworach. Odpowiadające
im nakrętki
NADWYMIAROWE
zostały
nagwintowane o
około 0,3 mm więcej,
tak aby idealnie
pasowały do śrub po
cynkowaniu.nadwymiarowy

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	60
---------------------------	----

b (min.): L200mm	73
------------------	----

b (min.): L≤125mm	54
-------------------	----

d-D	M24
-----	-----

k	15
---	----

L (mm)	80
--------	----

P	3
---	---

s	36
---	----

Rysunek techniczny

