

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Galvanizado a quente 8.8 M20X150

Referência	01400.200.150
Marca	-
UBB	950351195280
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409072
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M20
Comprimento	150 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Galvanizado a quente
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Info

Para parafusos galvanizados a quente com rosca ISO-METRIC, a rosca é produzida abaixo do normal, para permitir que depois do tratamento de superfície, as tolerâncias correspondam ao nível h.A vantagem deste tipo de produção é que os parafusos podem ser utilizados em qualquer furo roscado sem

qualquer problema de fixação. As porcas correspondentes, com rosca ISO-METRIC são de acordo com a tolerância classe 6H, depois da galvanização para que possam ser roscadas nos parafusos ISO métrico

Especificação técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	150
P	2.5
s	30

Desenho técnico

