

Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem nadwymiarowym DIN 933 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 M12X40

Numer artykułu	01430.120.040
Marka	-
UBB	950351210451
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492412300
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Length	40 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane na gorąco
Gwint	Metryczny

Normy

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568

Info

Śruby i wkręty nadwymiarowe w ocynku gorącym są produkowane w standardowej tolerancji 6g przed nałożeniem powłoki. Po pokryciu NIE będą pasowały do standardowych nakrętek i otworów gwintownych w klasie tolerancji 6H. Pasujące nakrętki są tu gwintowane w klasie tolerancji

Specyfikacja techniczna

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	40
P	1.75
s	19

Rysunek techniczny

