

Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem nadwymiarowym DIN 933 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 M12X80

Numer artykułu	01430.120.080
Marka	-
UBB	500621743185
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494504928
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Length	80 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane na gorąco
Gwint	Metryczny

Info

Śruby i wkręty nadwymiarowe w ocynku gorącym są produkowane w standardowej tolerancji 6g przed nałożeniem powłoki. Po pokryciu NIE będą pasowały do standardowych nakrętek i otworów gwintownych w klasie tolerancji 6H. Pasujące nakrętki są tu gwintowane w klasie tolerancji

Normy

NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Specyfikacja techniczna

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	80
P	1.75
s	19

Rysunek techniczny

