

Nakrętki sześciokątne z gwintem ISO-metrycznym ISO 4032 Stal Ocynkowane na gorąco 8 M24

Numer artykułu	01510.240.001
Marka	-
UBB	500613234524
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715494433303
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M24
Klasa	8
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane na gorąco
Gwint	Metryczny

Info

Te nakrętki sześciokątne są stosowane między innymi do śrub cynkowanych na gorąco i wkrętów z gwintem IZOMETRYCZNYM DOPASOWANYM, jak również do cynkowanych na gorąco prętów gwintowanych z gwintem IZOMETRYCZNYM DOPASOWANYM. Nakrętki są gwintowane po cynkowaniu i odpowiadają klasie

Normy

ISO 4032

FABORY

tolerancji 6H. Mimo
braku powłoki na
gwincie nakrętka
zamontowana
nie ma obniżonej
odporności
antykorozyjnej.izometryczna

Specyfikacja techniczna

d-D	M24
m (maks.)	21.5
P	3
s	36

Rysunek techniczny

