FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Galvanizado a quente 8.8 M24X180

Referência	01400.240.180
Marca	-
UBB	950351940263
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409478
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M24
Comprimento	180 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Galvanizado a quente
Rosca	Métrica
Info	Para parafusos galvanizados a quente com rosca ISO-METRIC, a rosca é produzida abaixo do normal, para permitir que depois do tratamento de superficie, as tolerâncias correspondam ao nivel h.A vantagem deste tipo de produção é que os parafusos podem ser utilizados em qualquer furo roscado sem

Normas

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

qualquer problema de fixação.As porcas correspondentes, com rosca ISO-METRIC são de acordo com a tolerância classe 6H, depois da galvanização para que possam ser roscadas nos parafusos.ISO métrico

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	180
P	3
s	36

Desenho técnico

