



Śruby z łbem stożkowym
płaskim z **gniazdem**
sześciokątnym **ISO 10642 Stal**
Ocynk płatkowy bez Cr6+
wg ISO 10683 (fZnnc) 010.9
M8X35

Numer artykułu	07407.080.035
Marka	-
UBB	500571181147
UNSPSC	31161518
Numer EAN	8715494143066
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M8
Length	35 mm
Klasa	010.9
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fZnnc)
Gwint	Metryczny

Info

Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej. Wszystkie wymiary są poglądowe i mogą różnić się w zależności od producenta. W związku z niestandardową geometrią łba

Normy

DIN	≈7991
ISO	10642

elementy złączne mają ograniczoną nośność. W momencie potrzeby oznaczania elementów złącznych (np. 8.8 / 10.9 / 12.9) z ograniczoną nośnością, symbol oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8 → 08.8 10.9 → 010.9 oraz 12.9 → 012.9. Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2). Stare i nowe wskazania mogą się pojawić wzajemnie przez jakiś czas.

Specyfikacja techniczna

b (min.)	28
d-D	M8
dk(maks.)	16.43
Pełen gwint L ≤	45
k (maks.)	4.96
L (mm)	35
P	1.25
s	5
α	90

Rysunek techniczny

