



Śruby z łbem stożkowym płaskim z **gniazdem** sześciokątnym **ISO 10642 Stal** **Ocynkowane 8.8 M16X120**

Numer artykułu 07470.160.120

Marka -

UBB 500621752087

UNSPSC 31161518

Numer EAN 8715494507479

Opakowanie 25 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M16
Length	120 mm
Klasa	08.8
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Info Wszystkie wymiary są poglądowe i mogą różnić się w zależności od producenta. W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną nośność. W momencie potrzeby oznaczania elementów złącznych (np. 8.8 / 10.9 / 12.9) z ograniczona

Normy

DIN	≈7991
ISO	10642

nośnością, symbol
oznaczenia
poprzedza cyfra
"0", tak więc 8.8
→ 08.8 10.9 →
010.9 oraz 12.9 →
012.9. Dla elementów
złącznych ze
stali nierdzewnej
oznaczenie
następuje poprzez
oznaczenie cechy
danej klasy na
przykład: 70 (A2-70
→ A2). Stare i nowe
wskazania mogą się
pojawiać wzajemnie
przez jakiś czas.

Specyfikacja techniczna

b (min.)	48
d-D	M16
dk(maks.)	30.61
Pełen gwint L ≤	70
k (maks.)	8.8
L (mm)	120
P	2
s	10
α	90

Rysunek techniczny

