



Wkręty dociskowe z końcem stożkowym DIN 914 Stal Bez pokrycia 45H M5X4

Numer artykułu	07800.050.004
Marka	-
UBB	500645116327
UNSPSC	31161518
Numer EAN	8717077061514
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M5
Length	4 mm
Klasa	45H
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Punkt	Cone
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny
Info	Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Normy

DIN	914
NEN	2342
ASME	B18.3.6M
BS	4168-3
NF	E27-181
ISO	4027

Specyfikacja techniczna

d-D	M5
L (mm)	4
P	0.8
s	2.5
t (min.)	2

Rysunek techniczny

