FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Galvanizado a quente 8.8 M36X220

Referência	01400.360.220
Marca	-
UBB	954351242019
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409904
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M36
Comprimento	220 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Galvanizado a quente
Rosca	Métrica
Info	Para parafusos galvanizados a quente com rosca ISO-METRIC, a rosca é produzida abaixo do normal, para permitir que depois do tratamento de superficie, as tolerâncias correspondam ao nivel h.A vantagem deste tipo de produção é que os parafusos podem ser utilizados em qualquer furo roscado sem

Normas

NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

qualquer problema de fixação.As porcas correspondentes, com rosca ISO-METRIC são de acordo com a tolerância classe 6H, depois da galvanização para que possam ser roscadas nos parafusos.ISO métrico

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	220
P	4
s	55

Desenho técnico

