



Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN 913 Stal Bez pokrycia 45H M12X45

Numer artykułu 07810.120.045

Marka -

UBB 952351142205

UNSPSC 31161518

Numer EAN 8715492159618

Opakowanie 100 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Length	45 mm
Klasa	45H
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Punkt	Flat
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Info Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Normy

NF	E27-180
BS	4168-2
DIN	913
ISO	4026
ASME	B18.3.6M
NEN	2341

Specyfikacja techniczna

d-D	M12
dp(maks.)	8.5
L (mm)	45
P	1.75

Rysunek techniczny

s	6
t (min.)	4.8

FABORY

