



Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim **DIN 913** Stal Ocynkowane **45H M14X50**

Numer artykułu	07860.140.050
Marka	-
UBB	500645148262
UNSPSC	31161518
Numer EAN	8717077055735
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M14
Length	50 mm
Klasa	45H
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Punkt	Flat
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Info

Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Normy

ASME	B18.3.6M
NF	E27-180
ISO	4026
NEN	2341
DIN	913
BS	4168-2

Specyfikacja techniczna

d-D	M14
dp(maks.)	10
L (mm)	50
P	2

Rysunek techniczny

s	6
t (min.)	5.6

FABORY

