


Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.6 M10X120



Numer artykułu	08250.100.120
Marka	-
UBB	950351606476
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555595
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Średnica (d-D)	M10
Długość (L) (mm)	120
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Normy

BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351 / E25-402
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm<L≤200mm	32
b (min.): L>200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d _k (maks.)	24.65
k (maks.)	5.38
m	8
P	1.50
f _n (max.)	6.6
s	17
V _n (max.)	10.58

Rysunek techniczny

