

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M10X160

Numer artykułu	08250.100.160
Marka	-
UBB	950351606880
UNSPSC	31161612
Numer EAN	8715492555632
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M10
Length	160 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034
DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402
NEN	≈303/697

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
dk(maks.)	24.65
k (maks.)	5.38
L (mm)	160
m	8
P	1.5

Rysunek techniczny



fn (max.) 6.6

s 17

Vn (max.) 10.58